

品番：EA815LR-2

品名：[充電式]450ルーメン LED照明灯(防水/マグネット付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 21,600円(税抜) / 23,760円(税込) | | |
| カタログ価格 | 21,600円(税抜) / 23,760円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/05/03 10:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2107ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------|------|------------------------------|
| メーカー | テクノプラン | 型番 | CME-EC450WPR |
| 明るさ | 450lm | 消費電力 | 5W |
| サイズ | φ36×392mm | 重量 | 350g |
| 防水性能 | IP68 | 充電時間 | 8時間 |
| 最大点灯時間 | 弱: 約77時間 中: 約14時間 強: 約8時間 | 付属品 | リモコン、充電アダプター、ストラップ、マグネットホルダー |

繰り返し使える充電式バッテリー

LEDライトは明るさ最大450lm(明るさ3段階調整可能)

USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。

リモコン付きなので離れていても操作可能です。

水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。

別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

