

品番：EA815LR-2

品名：[充電式]450ルーメン LED照明灯(防水/マグネット付)



販売価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2056ページ		



仕様

メーカー	テクノプラン	型番	CME-EC450WPR
明るさ	450lm	消費電力	5W
サイズ	φ36×392mm	重量	350g
防水性能	IP68	充電時間	8時間
最大点灯時間	弱: 約77時間 中: 約14時間 強: 約8時間	付属品	リモコン、充電アダプター、ストラップ、マグネットホルダー

繰り返し使える充電式バッテリー

LEDライトは明るさ最大450lm(明るさ3段階調整可能)

USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。

リモコン付きなので離れていても操作可能です。

水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。

別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

