


品番 : EA815SS-21


品名 : AC125V/15Ax 8m コンセント(自動巻リール付)



販売価格	51,400円(税抜) / 56,540円(税込)		
カタログ価格	51,400円(税抜) / 56,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 10:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0868ページ1012ページ		



品名	規格	数量	単位
EA815SS-21	AC125V/15Ax 8m	1	個



メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	CBU-082QKA8W
ウレタンエアースホースにコンセントの組合			
リール1/コンセントリール(電気側)仕様			
・定格電圧:100V			
・コンセント定格:2P・15A・125V、接地付			
・コンセント数:4個			
・コード長:8m			
・電線仕様:ソフトケーブルVCT2.0m ² ×3心			
・サーモカット、電源パイロット付			
リール2/エアースリール(空気側)仕様			
・ホース長:8m			
・常用圧力:1.5MPa			
・内径:6.5mm			
・外径:10mm			
・ホース材質:ポリウレタン(編糸補強)			
・ねじサイズ:(1次2次)1/4"			
本体サイズ:約400×280×250mm			
一次側コード長:1m			
総重量:8.6kg			
エアースリールとコンセントリールは別々に引き出すことが可能です。			
プラグ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.