

品番：EA815YA-1

品名：AC100V 急速充電機



販売価格	41,200円(税抜)／45,320円(税込)		
カタログ価格	41,200円(税抜)／45,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/06 10:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0280ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	NB-60
開放専用			
用途	普通自動車や小型農機などの充電セルスタートに	定格入力電圧	AC100V
出力電圧	DC12V	適合バッテリー	26～80Ah(5時間率容量)
保護機能	サーモスタット	連続充電電流	12A
最大充電電流	17A	最大セルスタート時電流	60A(10秒MAX)
タイマー機能	12時間	入力コード	VCTFK 1.25m㎡×2C
出力コード	5.5m㎡(赤・黒)クリップ付	コード長	入力・出力とも2m
サイズ	200×175×155(H)mm	重量	7kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.