

品番 : EA815YA-10

品名 : AC100V 自動充電器



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 76,000円(税抜)／83,600円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 76,000円(税抜)／83,600円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2024/05/02 02:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0280ページ                      |      |   |



仕様

|         |                                     |       |                                        |
|---------|-------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| メーカー    | 日動工業                                | 型番    | ANB-1224                               |
| 開放/密閉型  |                                     |       |                                        |
| 入力電圧    | AC100V                              | 入力容量  | 500VA(MAX)                             |
| 出力電圧    | DC12V/DC24V(切替式)                    | 出力電流  | 6～12A(三段階切替式)                          |
| 適用バッテリー | 26Ah～120Ah(5時間率容量)                  | 保護機能  | 入力ブレーカー10A、出力ブレーカー25A、(満充電になれば自動で充電停止) |
| 入力コード   | VCTFK1.25mm <sup>2</sup> ×2芯(2Pプラグ) | 出力コード | KIV5.5mm <sup>2</sup> 赤/黒(クリップ付)       |
| コード長    | 2m(入力・出力とも)                         | サイズ   | 261(W)×235(D)×226(H)mm                 |
| 重量      | 11.0kg                              |       |                                        |

代替品

|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | 品番   | EA815YA-5  |
|  | コメント | 仕様確認して下さい。 |

