

品番 : EA815YA-21A

品名 : AC100V 自動充電器(オートバイ/小型車用)



販売価格	5,260円(税抜) / 5,786円(税込)		
カタログ価格	5,260円(税抜) / 5,786円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/05/15 21:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0272ページ		



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.2710
入力電圧	AC100V(50/60Hz)	出力電圧	DC14.4V/DC14.7(低温時モード)
出力電流	バイクモード0.8A 自動車モード3.5A	消費電力	70W(充電時)
本体サイズ	66(W)×198(D)×51(H)mm	重量	495g
適用バッテリー容量	2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード →20Ah~40Ah(5時間率容量)	適合バッテリー	DC12V
ケーブル長	充電ケーブル・電源コード:1.8m		

こまめで充電バッテリー長持ち!

開放/密閉型

原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適

バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く

つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始

低温時モード搭載

AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。

液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示

バッテリー回復機能搭載

充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。

3種の保護回路で安全・安心

丸型端子、脱着式充電クリップを採用

防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)

スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.