

品番 : EA815YA-22

品名 : AC100V 自動充電器(軽自動車/小型船舶)



販売価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
カタログ価格	10,800円(税抜)／11,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 13:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	大橋産業(BAL)	型番	No.2707
適用バッテリー容量	20~150Ah (5時間率容量)	入力電圧	AC100V(50/60Hz)
出力電圧	DC14.4V(STANDARD) DC14.8V(AGM) DC15.3V(DEEP CYCLE)	消費電力	300W
充電ケーブル長	1.8m	電源コード長	1.8m
本体サイズ	223(W)×174(D)×130(H)mm	重量	1.3kg
充電方式	フローティング充電方式	使用環境温度	0~40°C
最大出力電流	15A	適合バッテリー	DC12V

寒冷地モード搭載

電流／電圧／容量／各種エラー内容を表示。

電流選択ボタンでAUTO・2A・8A・15Aに充電電流の設定が可能。

オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。

バッテリーターミナルを外さずに充電できます。

充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。

充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。

バッテリー活性化機能搭載。

スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。

軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。

充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。

電気用品安全法適合品

代替品



品番 EA815Y-11

コメント 仕様ご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.