

品番 : EA815YA-26

品名 : AC100V 自動充電器(アト"リング"ストップ° 車対応)



販売価格	24,800円(税抜)／27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜)／27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 00:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

対応バッテリー	開放/密閉型・ ドライセル・ディープサイクル・ アイドリングストップ車用バッテリー	入力電圧	AC100V(50/60Hz)
出力電圧	12V:DC14.7V、 24V:DC29.4V	消費電力	12V:252W(充電時)・ 405W(セルスタート時)、 24V:504W(充電時)・ 810W(セルスタート時)
出力電流(最大)	15A(充電時)、 35A(セルスタート時)	適用バッテリー容量	20Ah～120Ah(5時間率容量)
本体サイズ	176(W)×280(D)×164(H)mm	重量	2.4kg
電源コード	1.8m	充電ケーブル	1.8m

軽・普通自動車、トラック、小型船舶まで幅広く対応。アイドリングストップ車用バッテリーにも対応しています。

充電電流の選択が可能
(2A・5A・10A・15Aの4段階で選択可能)

バッテリーにやさしいパルス充電(2A・5A充電時)&ソフトスタート充電

バッテリーターミナルを外さずに充電できます。

充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。

充電クリップと充電ケーブル・電源コードを本体内に収納可能。

バッテリー活性化機能搭載。

12/24Vを自動で認識。

充電状態からセルスタート機能へ自動で切替。

スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。

充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載。

代替品

	品番 EA815Y-11 コメント 適用バッテリー容量:20~250Ah
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.