

品番 : EA815YA-3

品名 : AC100V 急速充電器



販売価格	76,000円(税抜) / 83,600円(税込)		
カタログ価格	76,000円(税抜) / 83,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/15 09:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0273ページ		



#### 仕様

メーカー	日動工業	型番	NB-120
開放専用			
定格入力電圧	AC100V	出力電圧	DC12V、DC24V
連続充電電流	DC12V:20A、DC24V:10A	最大充電電流	DC12VMAX:30A DC24VMAX:15A
最大セルスタート時電流	120A (10秒MAX)	保護機能	ノーヒューズブレーカー、サーモスタット
適用バッテリー	35~120Ah	入力コード	VCTFK 1.25m <sup>2</sup> ×2C
出力コード	8.0m <sup>2</sup> (赤・黒)クリップ付	コード長	入力・出力とも2m
サイズ	260×235×230(H)mm	重量	11kg
用途	大型ガソリン車、大型農機等もセルスタート		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.