

品番：EA815YA-31A

品名：AC100V 自動充電器

	販売価格		23,700円(税抜)／26,070円(税込)	
	カタログ価格		23,700円(税抜)／26,070円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 1 (2025/05/22 21:33現在)	
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	0275ページ		



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.2720
入力電圧	AC100V(50／60Hz)	出力電圧	【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V、ディープサイクル 15.3V、アイドリングストップ用 15.7V 【24V】標準 28.8V AGM 29.6V、ディープサイクル 30.6V、アイドリングストップ車用 31.4V
出力電流	25A(充電時最大)／35A(セルスタート補助機能時)	消費電力	450W
本体サイズ	281×190×161(H)mm	重量	2.7kg
電源コード	1.8m	充電ケーブル	1.8m
適用バッテリー容量	自動車等:20～250Ah(5時間率容量) 原付・バイク:2.3Ah～30Ah(10時間率容量)	適合バッテリー	DC12V/24V
2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能			
12V/24Vを自動判別し自動で充電開始			

開放/密閉型/AGM/バッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応
セルスタート機能搭載
過放電バッテリーに充電可能な「リバイブ充電機能」搭載
電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時) ※MOTORCYCLEモードは0.8A、DC24V時は12A
エンジン始動補助機能、バッテリー活性化機能付
電流・電圧・容量・各種エラー内容をLCD表示
バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要
充電完了後は、自動的に維持充電に切り替わります。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
各種保護回路を搭載した安全設計
コード、ケーブル類を本体に収納できます。
電気用品安全法適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.