

品番：EA815YA-43

品名：AC100V/4-140Ah 自動パルス充電器



販売価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
カタログ価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/06 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0275ページ		



バッテリーの充電能力を回復させるパルス充電機能を搭載

仕様

メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	MP-220
用途	オートバイ・自動車(軽/普通)・ミニバン・小型農機・小型トラックのDC12Vバッテリーを充電できます。 ※ハイブリッド車やアイドリングストップ車も対応	入力電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	289W	出力電圧	DC12V
出力容量	15A(充電時最大電流)	適合バッテリー	DC12V:鉛バッテリー(開放型/密閉型)・AGM(ドライセルバッテリー)・ISS(アイドリングストップ車)
適合バッテリー容量	4Ah~140Ah(5時間率容量)	表示	液晶表示
保護機能	逆接続・クリップ接続・不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡	充電方式	定電流定電圧/オート充電方式
コード長	電源コード:約1.7m 充電コード:約1.7m	付属品	オートバイ用アタッチメントクリップ
サイズ	250(W)×178(D)×133(H)mm	重量	約1.4kg

<p>バッテリーの容量や状態に合わせて充電を制御する自動充電機能。 ※バッテリータイプは手動で選択してください。</p>
<p>バッテリータイプや容量を任意で選択する充電も可能です。</p>
<p>サルフェーションを除去する事でバッテリーの充電能力を回復し、バッテリー寿命を延ばすパルス充電機能。</p>
<p>充電完了後に接続したままでもバッテリーの自然放電を補うためにパルス充電を行いバッテリー寿命を延ばすトリクル充電機能。</p>
<p>気温10度以下でも使用可能なWINTERモード機能。 ※開放型・密閉型のみ対応。</p>
<p>充電器がバッテリー診断を行い充電可・不可を判断した後に充電方法を自動選択します。 ※任意充電の場合はバッテリータイプや容量を選択後に診断。</p>
<p>バッテリーを載せたまま充電できます。</p>
<p>バッテリーにクリップを繋いだ時に火花が出ません。</p>
<p>本体背面部の収納フックに電源コードと充電コードをまとめて巻いて収納することができます。</p>

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.