品番: EA815YA-44

品名: AC100V/4-176Ah 自動パルス充電器



| 販売価格        | <b>20,300円</b> (税抜)/ 22,330円(税込)    |      |   |  |  |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格  | 20,300円(税抜)/22,330円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数         | 最新在庫: <b>5</b> (2025/10/29 13:45現在) |      |   |  |  |
| 商品入数        | 1                                   | 販売単位 | 台 |  |  |
| カタログ<br>ページ | 0275ページ                             |      |   |  |  |























バッテリーの充電能力を回復させるパルス充電機能を搭載

## 仕様

| メーカー    | 大自工業(Meltec)   | 型番        | MP-230                               |
|---------|--|-----------|--------------------------------------|
| 用途      | オートバイ・自動車(軽/普通)・農機(小型/大型)・トラック(小型/大型)、建設機械、マイクロバスのDC12V/24Vバッテリーを充電できます。 ※ハイブリッド車やアイドリングストップ車も対応 | 入力電圧      | AC100V(50/60Hz)                      |
| 消費電力    | 450W   | 出力電圧      | DC12/24V                             |
| 出力容量    | DC12V:25A(充電時最大電流)<br>DC24V:12A(充電時最大電流)   | セルスタート電流  | 35A(補助機能時)                           |
| 適合バッテリー | DC12V/24V:鉛バッテリー(開放型/<br>密閉型)・AGM(ドライセルバッテリー)<br>・ISS(アイドリングストップ車)                               | 適合バッテリー容量 | 4Ah~176Ah(5時間率容量)                    |
| 表示      | 液晶表示   | 保護機能      | 逆接続・クリップ接続・不良・電圧確認・<br>高温・タイムオーバー・短絡 |
| 充電方式    | 定電流定電圧/オート充電方式   | コード長      | 電源コード:約1.7m<br>充電コード:約1.7m           |

| 付属品 | オートバイ用アタッチメントクリップ | サイズ | 278(W)×225(D)×150(H)mm |
|-----|-------------------|-----|------------------------|
| 重量  | 約2.1kg            | 材質  | ABS                    |

サルフェーションを除去する事でバッテリーの充電能力を回復し、バッテリー寿命を延ばすパルス充電機能。

充電完了後に接続したままでもバッテリーの自然放電を補うためにパルス充電を行いバッテリー寿命を延ばすトリクル充電機能。

バッテリータイプや容量を選択後に充電器がバッテリーを診断し、充電方法を自動選択します。

セルスタート補助機能付

バッテリーを載せたまま充電できます。

バッテリーにクリップを繋いだ時に火花が出ません。

本体背面部の収納フックに電源コードと充電コードをまとめて巻いて収納することができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.