

品番 : EA815YA-5

品名 : AC100V 急速充電器



販売価格	84,600円(税抜)／93,060円(税込)		
カタログ価格	84,600円(税抜)／93,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 11:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0275ページ		



#### 仕様

メーカー	日動工業	型番	NB-150
開放専用			
入力電圧	AC100V	出力電圧	DC12V、DC24V
連続充電電流	DC12V:20A、DC24V:10A	最大充電電流	DC12VMAX:35A DC24VMAX:17.5A
最大セルスタート時電流	150A (10秒MAX)	保護機能	ノーヒューズブレーカー、サーモスタット
適用バッテリー	35~120Ah	タイマー機能	12時間
入力コード	VCTFK 1.25㎟×2C	出力コード	8.0㎟(赤・黒)クリップ付
コード長	入力・出力とも2m	サイズ	260×235×230(H)mm
重量	12kg	用途	大型ガソリン車、大型農機等もセル一発スタート

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.