

品番 : EA815YA-51A

品名 : DC12V・90A アイソレーター



販売価格	46,000円(税抜)／50,600円(税込)		
カタログ価格	46,000円(税抜)／50,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/10 03:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0273ページ		



仕様

メーカー	大橋産業(BAL)	型番	No.2725
入力電圧	DC12V(範囲:DC10.5V~DC16V)	出力電圧	DC15.3V/DC14.4V
サイズ	188×52×173(H)mm	重量	900g
接続方式	バッテリー直結方式	入力電流	最大90A
出力電流	最大60A(直結時) 最大10A(昇圧時)	待機電流	電源ON時:30mA未満 電源OFF時:1mA未満
回路方式	P.W.M方式	使用環境温度	-20°C~40°C
ヒューズ	3A(逆接続)、30A×3・15A×1(本体内蔵)	保護回路	入力過電流保護回路・出力過電流保護回路・入力低電圧保護回路・高電圧保護回路・逆接続保護回路・温度保護回路
付属品	リモコン、リモコン用ケーブル(7m)、取扱説明書		

直結、昇圧回路搭載で適切にサブバッテリーに電力供給!

メインバッテリーとサブバッテリーの電位差により、2タイプ(直結/昇圧)にて出力

メインバッテリー優先の各種保護回路

ACC電源と連動が可能(電源ON/OFF切換対応)

最大出力※60A(※直結回路時、昇圧時最大10A)

デジタル表示パネルにより、メイン/サブ電池の電圧表示

昇圧電圧14.4V⇒15.3Vを表示(電圧切替対応)

昇圧充電モード

直結回路充電モード

保護回路動作状態

リモコンにメインバッテリーとサブバッテリーの電圧を表示

充電電圧切替スイッチ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.