

品番：EA815YA-6A

品名：AC100V 自動充電器

				販売価格	10,000円(税抜)／11,000円(税込)		
				カタログ価格	10,000円(税抜)／11,000円(税込)		
				在庫数	最新在庫：6（2025/06/14 07:16現在）		
				商品入数	1	販売単位	台
				カタログページ	0276ページ		



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.1738
入力電圧	AC100V 50/60Hz	出力電圧	定格電圧):DC14.8V、 充電完了電圧:DC13.6V
最大出力電流	10A	消費電力	200VA
適応バッテリー	DC12V	適合バッテリー容量	6Ah～240Ah (5時間率容量)
充電ケーブル長	1.8m	電源コード長	1.8m
サイズ	223(W)×177(D)×132(H)mm	重量	1.23kg
開放/密閉両用			
電流/電圧/容量をデジタルで表示。			
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応！			
軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応			
充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。			
バッテリーに適合する充電電流を自動選択			
充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。			
充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。			

充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。

軽量・コンパクトボディで使いやすい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.