

品番：EA815YA-9

品名：AC100V 急速充電器



販売価格	127,000円(税抜)／139,700円(税込)		
カタログ価格	127,000円(税抜)／139,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/07 17:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0280ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	NB-200
屋内型 開放専用			
入力電圧	AC100V	出力電圧	DC12、DC24V
出力容量(MAX)	DC12V:50A、DC24V:40A	セルスタート電流	200A(10秒MAX)
適用バッテリー容量	50～200Ah	タイマー内蔵	12時間
入力コード	2.0mm ² ×3心	出力コード	8.0mm ² (赤・黒)
コード長	入力・出力とも2m	サイズ	261×315×230mm
重量	21.0kg		
10tトラック、ブルドーザーでも一発始動			