


品番 : EA815ZG-2A

品名 : AC100V→AC115V・125V/2.0KVA 昇圧トランス



販売価格	23,300円(税抜) / 25,630円(税込)		
カタログ価格	23,300円(税抜) / 25,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0867ページ		



カタログ訂正

26/05/27 サイズ訂正。誤:150x160x135(H)mm、正:145x160x160(H)mm(No.57 9025)

### 仕様

メーカー	日動工業	型番	M-20S
入力電圧	100V(50/60Hz)	入力プラグ	2Pプラグ
出力電圧	115V・125V	出力コンセント	4個(115V:15%×2、125V:25%×2)
電線種	VFF 1.25mm <sup>2</sup> ×2心	コード長	1.3m
容量	2時間定格:2.0kVA 連続定格:1.4KVA	保護機能	保護ブレーカー
サイズ	145×160×160(H)mm	重量	5.4kg

屋内昇圧専用型

簡易型(短時間定格)

電圧ドロップ即解消! 工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ昇圧専用型トランス

※電圧を15%・25%昇圧する製品です。出力電圧は入力電圧に比例します。

電圧を100V一定に保つものではありません。

15%・25%以上降下した場合は100Vになりません。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.