

品番 : EA815ZG-2A

品名 : AC100V→AC115V・125V/2.0KVA 昇圧トランス



販売価格	23,300円(税抜) / 25,630円(税込)		
カタログ価格	23,300円(税抜) / 25,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 06:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0867ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	M-20S
容量	2.0kVA	入力電圧	100V(50・60Hz)
出力電圧	115V・125V	コンセント定格	2P・15A
コンセント数	2+2		
屋内昇圧専用型			
連続使用時間	20A以下:2時間 14A以下:制限なし	コード長	1.2m
サイズ	145×160×130(H)mm	重量	5.4kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.