

品番 : EA817AN-15

品名 : MT5/ 72.5mm 回転センター(高速防水タイプ)



販売価格	104,800円(税抜) / 115,280円(税込)		
カタログ価格	104,800円(税抜) / 115,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/02 19:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0651ページ		



品番	EA817AN-15
品名	MT5/ 72.5mm 回転センター(高速防水タイプ)
材質	スチール
サイズ(mm)	T:72.5, E:14, L:261.5
角度α	60°
角度θ	40°
重量(kg)	2.86
ワーク最大重量(kg)	1700
最大回転数(rpm)	4000
振れ精度	0.0025mm(T.I.R.)



仕様

材質	スチール	サイズ(mm)	T:72.5、E:14、L:261.5
角度α	60°	角度θ	40°
重量(kg)	2.86	ワーク最大重量(kg)	1700
最大回転数(rpm)	4000	振れ精度	0.0025mm(T.I.R.)

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。

CNC対応

水溶性切削液、NC盤に最適

先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防

トルクは、グリスとベアリングの変更により、LS型の3割(当社比)軽く回転

高い剛性とコンパクトなサイズ

超高精度

優れた耐摩耗性と耐久性

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

