

品番：EA817AN-2

品名：MT2/ 23.5mm 回転センター(高速防水タイフ°)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 32,600円(税抜) / 35,860円(税込) | | |
| カタログ価格 | 32,600円(税抜) / 35,860円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/25 12:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0651ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|------------------|------------|---|
| 材質 | スチール | サイズ(mm) | A:23.5、B:29.5、C:66.5 D:27.7、d:24、L:119.5 M:3、M1:0.8、N:4 |
| 角度 α | 60° | 重量(kg) | 0.24 |
| ワーク最大重量(kg) | 400 | 最大回転数(rpm) | 7000 |
| 振れ精度 | 0.0025mm(T.I.R.) | | |

ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。

CNC対応

水溶性切削液、NC盤に最適

先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防

トルクは、グリスとベアリングの変更により、LS型の3割(当社比)軽く回転

高い剛性とコンパクトなサイズ

超高精度

優れた耐摩耗性と耐久性

