

品番 : EA817AN-21

品名 : MT1 / 20.0mm 回転センター(オイルシール付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 31,300円(税抜) / 34,430円(税込) | | |
| カタログ価格 | 31,300円(税抜) / 34,430円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/18 20:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0662ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|-----------------|------------|--|
| 材質 | スチール | サイズ(mm) | A:20、B:27、C:55.4 D:25、d:20、L:102.4 M:2.5 |
| 角度 α | 60° | 重量(kg) | 0.14 |
| ワーク最大重量(kg) | 600 | 最大回転数(rpm) | 4000 |
| 振れ精度 | 0.003mm(T.I.R.) | | |

回転センター自体をペアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保

低中速域で高い防水、防塵効果を発揮

研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適

高い剛性とコンパクトなサイズ

超高精度

優れた耐摩耗性と耐久性

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.