

品番 : EA817AN-23

品名 : MT3/ 28.0mm 回転センター(オイルシール付)



販売価格	34,400円(税抜)／37,840円(税込)		
カタログ価格	34,400円(税抜)／37,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 20:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0662ページ		



仕様

材質	スチール	サイズ(mm)	A:28、B:32、C:85.5 D:34.7、d:28、L:145.5 M:5
角度 α	60°	重量(kg)	0.47
ワーク最大重量(kg)	1200	最大回転数(rpm)	3000
振れ精度	0.003mm(T.I.R.)		

回転センター自体をペアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保

低中速域で高い防水、防塵効果を発揮

研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適

高い剛性とコンパクトなサイズ

超高精度

優れた耐摩耗性と耐久性

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.