

品番：EA817AN-24

品名：MT4/ 38.5mm 回転センター(オイルシール付)



販売価格	50,300円(税抜) / 55,330円(税込)		
カタログ価格	50,300円(税抜) / 55,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 21:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0651ページ		



#### 仕様

材質	スチール	サイズ(mm)	A:38.5、B:47.5、C:107.8 D:45、d:40、L:193.8 M:5
角度 $\alpha$	60°	重量(kg)	1.15
ワーク最大重量(kg)	1800	最大回転数(rpm)	3000
振れ精度	0.003mm(T.I.R.)		
回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保			
低中速域で高い防水、防塵効果を発揮			
研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適			
高い剛性とコンパクトなサイズ			
超高精度			
優れた耐摩耗性と耐久性			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.