

品番 : EA817AN-25

品名 : MT5/ 52.5mm 回転センター(オイルシール付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 88,600円(税抜) / 97,460円(税込) | | |
| カタログ価格 | 88,600円(税抜) / 97,460円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/26 21:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0651ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|
| 材質 | スチール | サイズ(mm) | A:52.5、B:53、C:136 D:62、d:54、L:241.5 M:7.3 |
| 角度 α | 60° | 重量(kg) | 2.76 |
| ワーク最大重量(kg) | 3000 | 最大回転数(rpm) | 2000 |
| 振れ精度 | 0.003mm(T.I.R.) | | |
| 回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保 | | | |
| 低中速域で高い防水、防塵効果を発揮 | | | |
| 研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適 | | | |
| 高い剛性とコンパクトなサイズ | | | |
| 超高精度 | | | |
| 優れた耐摩耗性と耐久性 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.