

品番：EA817AN-26

品名：MT6/ 81.0mm 回転センター(オイルシール付)



販売価格	248,700円(税抜)／ 273,570円(税込)		
カタログ価格	248,700円(税抜)／ 273,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 20:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0662ページ		



仕様

材質	スチール	サイズ(mm)	A:81、B:86、C:190 D:96、d:85、L:357 M:9.4
角度 α	60°	重量(kg)	9.07
ワーク最大重量(kg)	5000	最大回転数(rpm)	1000
振れ精度	0.003mm(T.I.R.)		
回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保			
低中速域で高い防水、防塵効果を発揮			
研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適			
高い剛性とコンパクトなサイズ			
超高精度			
優れた耐摩耗性と耐久性			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.