

品番 : EA817AN-36

品名 : MT6/ 82.0mm 回転センター(荷重 α 17°)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 331,200円(税抜) / 364,320円(税込) | | |
| カタログ価格 | 331,200円(税抜) / 364,320円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/26 17:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0651ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------|-----------------|------------|---|
| 材質 | スチール | サイズ(mm) | A:82、B:126、C:190 D:128、d:66、L:398 M:9.4 |
| 角度 α | 60° | 重量(kg) | 15.46 |
| ワーク最大重量(kg) | 8600 | 最大回転数(rpm) | 1000 |
| 振れ精度 | 0.005mm(T.I.R.) | | |
| 2個の大型アンギャラベアリングを採用し、高精度を維持 | | | |
| 高い剛性とコンパクトなサイズ | | | |
| 超高精度 | | | |
| 優れた耐摩耗性と耐久性 | | | |
| 大型機械に対応 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.