


品番 : EA817AN-5

品名 : MT5 / 52.5mm 回転センター(高速防水タイプ)



販売価格	84,300円(税抜)／92,730円(税込)		
カタログ価格	84,300円(税抜)／92,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 13:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0662ページ		



## 仕様

材質	スチール	サイズ(mm)	A:52.5、B:53、C:136 D:62、d:54、L:241.5 M:7.3、M1:1.0、N:9
角度 $\alpha$	60°	重量(kg)	2.76
ワーク最大重量(kg)	1700	最大回転数(rpm)	4000
振れ精度	0.0025mm(T.I.R.)		

ラビリングシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。

CNC対応

水溶性切削液、NC盤に最適

先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防

トルクは、グリスとペアリングの変更により、LS型の3割(当社比)軽く回転

高い剛性とコンパクトなサイズ

超高精度

優れた耐摩耗性と耐久性

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.