





品番 : EA817BA-138

品名 : $\phi 16.0 \times 150\text{mm}$ ホルダー

販売価格	40,400円(税抜) / 44,440円(税込)		
カタログ価格	40,400円(税抜) / 44,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 05:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0661ページ		



仕様

材質	スチール	全長(mm)	150
シャンク長(mm)	95	ヘッド径(mm)	$\phi 17.8$
シャンク径(mm)	$\phi 16$	最大把握径(mm)	$\phi 10$
適合コレット	EA817BA-103、104、-106、-108、-110	適合引きボルト	EA817BA-158、-159

ホルダー径は超スリムながら把握径が大きい

ハイスを使用

エンドミルやドリル等をロング刃物に出来ます。

ロング刃物でなく標準刃物でコストの低減に

刃物が届かない狭い所の加工に

自動盤や複合旋盤上での切粉対策

三ツ割れコレットの採用による高い振れ精度

引き構造で把握力が強い、ダイレクトタップ延長として実績あり

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

