

品番：EA817M-1

品名：AC100V/1330W(25mm) 磁気ボール盤



販売価格	306,000円(税抜)／336,600円(税込)		
カタログ価格	306,000円(税抜)／336,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/06 15:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	AC100V、1330W	最大錐推力	7.65KN(780kgf)
スピンドル	MT3	最大穴あけ能力	25mm
最大ストローク	250mm	回転数	420rpm
最小吸着板厚	8mm		
電子制御			
全高	488mm	重量	34.0kg
コード長	5m	電磁石	角形:110×242mm
付属品	ターンテーブル(回転角度:330°)	替カーボンブラシ	標準付属品:EA813HH-8 ストップカーボン:EA813HH-18

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.