品番: EA817M-1

品名: AC100V/1330W(25mm) 磁気ボール盤



販売価格	306,000円(税抜)/336,600円(税込)				
カタログ価 格	306,000円(税抜)/336,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/13 06:27現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					







仕様

電源	AC100V, 1330W	最大錐推力	7.65KN(780kgf)			
スピンドル	MT3	最大穴あけ能力	25mm			
最大ストローク	250mm	回転数	420rpm			
最小吸着板厚	8mm					
電子制御						
全高	488mm	重量	34.0kg			
コード長	5m	電磁石	角形:110×242mm			
付属品	ターンテーブル(回転角度:330°)	替カーボンブラシ	標準付属品:EA813HH-8 ストップカーボン:EA813HH-18			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.