

品番 : EA817RC-1

品名 : AC100V/190W(13mmチャック) ボール盤



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 72,700円(税抜) / 79,970円(税込) | | |
| カタログ価格 | 72,700円(税抜) / 79,970円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/25 00:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0838ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------------|--|--------|-----------------------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | TB-2131 |
| 電源 | AC100V・190W | 穴あけ能力 | 鉄工:13mm、木工:24mm |
| チャック能力 | 1.5~13mm | 主軸 | ジャコブステーパーNo.6(2-1/2") |
| 回転数 | 50Hz:450/730/1330/2170 /3000 60Hz:540/880/1600/2610 /3600 | フトコロ寸法 | 125mm |
| 送り寸法 | 60mm | テーブル寸法 | 196(W)×213(D)mm |
| サイズ | 260(W)×480(D)×720(H)mm | 重量 | 34kg(バイス含む) |
| コード長 | 1.8m | | |
| バイス能力 幅80×つかみ能力75mm | | | |
| チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付 | | | |
| 木材、金属類などの穴あけに | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

