

品番：EA817RK

品名：AC100V/200W(6.5mmチャック)ボール盤(角テーブル)



販売価格	118,000円(税抜)／129,800円(税込)		
カタログ価格	118,000円(税抜)／129,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 21:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	B6S
0.5mm～6.5mmの穴あけ用			
電源	AC100V	出力	200W
電流	50Hz: 5.6A、60Hz: 4.8A	チャック能力	JT・No.1(チャック6.5G)
回転数	50Hz: 800rpm・1500rpm・2800rpm 60Hz: 950rpm・1800rpm・3350rpm	フトコロ寸法	140mm
最大送り寸法	60mm	スイング(振り)	280mm(*)
コード長	2m	材質	鉄・鋳物
テーブル寸法	200×200mm	サイズ	150(W)×180(D)×703(H)mm
重量	35kg		
ドリルチャック別売			
チャックはEA817-6.5、EA817A-6.5が使用可能です。			
(*)コラム端面から錐の中心までの2倍の寸法			

代替品



品番 EA817RC-1
コメント 変更点:メ-カ-、価格、能力等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.