

品番 : EA818-121

品名 : 50mm/10.0mm ワイヤーホイール(スチール製)



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/08/07 15:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1016ページ		



カタログ訂正 24/11/06 ●最大回転数:(誤)17,000rpm→(正)12,000rpm(No.55,56 1254)

仕様

メーカー	錦	型番	WA-050A3
外径	50mm	穴径	10mm
線径	0.3mm	毛丈	12mm
砥石径	12mm	最大回転数	12,000rpm
材質	硬鋼線 波形		
ホイール型			
電動・空気工具共用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.