



品番：EA818-201

品名：125mm/12.7mm ワイヤーホイール(細目スチール)



販売価格	3,660円(税抜)／4,026円(税込)		
カタログ価格	3,660円(税抜)／4,026円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/04/28 21:16現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1030ページ		



仕様

ブラシ材質	スチール(細目)	外径×穴径	125×12.7mm
線径	約0.2mm	厚さ	約10mm
用途	錆落とし、研磨に	最大回転数	5,100rpm
入数	1枚		

【警告】

- 1. 機械への取り付けをする前に、ホイールにひび・われ・かけ等の外観検査をすること。
- 2. ホイールの接触面に変形・傷・汚れ・さびのあるフランジは使用しないこと。
- 3. ホイールの穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。
- 4 試運転時には、ホイールの回転方向の前に立たないこと。
- 5. 作業中は、保護メガネ・防塵マスク等の保護具を着用すること。
- 6. 回転中のワイヤーホイールには直接身体を触れないこと。
- 7. 最高使用周速度を超えて使用しないこと。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.