

品番：EA818AB-3

品名：24000rpm ハンドグラインダー(6mm チャック)



販売価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
カタログ価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 21:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0826ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	GP4SA
電源	AC100V	電流	4.6A
消費電力	440W	最大回転数	24000rpm
モーター	単相直巻整流子モーター	コード	2心キャブタイヤ
コード長	2.5m	サイズ	全長:360mm、胴径:62mm、先端径:35mm
重量	1.7kg	本体材質	プラスチック
用途	切削	取付可能砥石	外径:32mm以下、軸径:3mmまたは6mm
替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-12、ストップカーボン:EA813HH-19	付属品	コレットチャック、片ロスパナ×2個

アース不要の二重絶縁構造

代替品

品番	EA818AB-6
コメント	7,000-29,000rpm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.