

品番：EA818AB-6

品名：7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)



販売価格	47,800円(税抜) / 52,580円(税込)		
カタログ価格	47,800円(税抜) / 52,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0826ページ		



強力760Wモーター

#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	GP3V
電源	AC100V	電流	8.0A
消費電力	760W	回転数	7000~29000rpm
モーター	単相直巻整流子モーター	コード	2心キャブタイヤ
コード長	2.5m	サイズ	全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm
重量	1.8kg	本体材質	プラスチック
用途	研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削	取付可能砥石	外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm
付属品	コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個	替カーボンブラシ	ストップカーボン:EA813HH-19

強力760Wモーター

高速形

材料に適した回転数に調整可能

入切しやすいスライドスイッチを採用

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.