


品番：EA818AF-32

品名：190x25mm/穴15.9mm/#180 サビ取り用バフ



販売価格	5,740円(税抜)／6,314円(税込)			
カタログ価格	5,740円(税抜)／6,314円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/03 23:25現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1030ページ			



仕様

メーカー	3M	型番	SABI CHU
シリーズ	スコッチ・ブライト	粒度	#180
砥粒	シリコンカーバイド	文字色	黄
最大回転数	3600rpm	外径	190mm
穴径	15.9mm	厚み	25mm
重量	200g,	適応工具	両頭グラインダー
用途	クリーニングサビ取り・付着物除去。 化粧仕上げ・ヘアライン仕上げ・サテン仕上げ。 研磨目調整傷のぼかし・研削工程後の目つぶしなど。		

不織布表面処理材を積層・圧縮加工したサビ取バフです。

被研磨物の凹凸によくなじむ柔軟性があります。

ワイヤブラシのような飛散物がなく安全です。

表面の付着物のみを除去し、被研磨物を削り過ぎません。

