

品番 : EA818AL-10

品名 : AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー



販売価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
カタログ価格	19,800円(税抜) / 21,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/02 22:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0857ページ		



手元を明るく照らすライト付

仕様

メーカー	京セラ	型番	TG-151
平砥石	#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm	目立砥石	#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm
回転数(50/60Hz)	3,000/3,600rpm	電源	AC100V・300W
電流	4.2A	定格時間	30分
サイズ	350(W)×205(D)×230(H)mm	重量	9.2kg(砥石含まず)
コード長	2m	付属品	#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット

乾式

金属のバリ取り、刃物の研削に

刃物の粗研ぎ

刃物研磨治具セット付

ドレッサー付

手元を明るく照らすフレキシブルライト付

火花から作業を守るスパークブレーカー装備

商品下部には収納など様々な用途に使えるトレイ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.