

品番：EA818AZ-32

品名：255x25x19.05mm/GC #120 平砥石



販売価格	9,920円(税抜)／10,912円(税込)		
カタログ価格	9,920円(税抜)／10,912円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/28 04:30現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



仕様

用途	非鉄金属用	粒度	GC120P
砥粒材質	緑色炭化ケイ素質	外径×厚み×穴径	255×25×19.05mm
最高回転数	2,000rpm	入数	1枚
重量	2100g		

【警告】			
1. 機械への取り付けをする前に、砥石のひび・われ・かけ等の外観検査をすること。			
2. 砥石の接触面に変形・傷・汚れ・さびのあるフランジは使用しないこと。			
3. 砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。			
4. 砥石に表示されている最高使用周速度を超えて使用しないこと。			
5. 試運転時には、砥石の回転方向の前に立たないこと。			
6. 側面の使用を目的とする砥石以外は、側面を使用しないこと。			
7. 作業中は、保護メガネ・防塵マスク等の保護具を着用すること。			
8. 回転中の砥石には直接身体を触れないこと。			
9. その日の作業開始前に1分以上、砥石を取り替えた時は3分間以上試運転をすること。			
10. 砥石カバーは常に砥石の1/2以上を覆う適正なものを使用すること。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.