

品番 : EA818BD-2B

品名 : AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー



販売価格	12,400円(税抜)／13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜)／13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/18 06:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0877ページ		



## 仕様

電源	AC100V(50/60Hz)	電流	1.5A(無負荷時)
消費電力	130W	本体サイズ	210×120×155mm
連続使用時間	20分	回転数	50Hz:5000～10000rpm 60Hz:3000～9500rpm
コード長	1.8m(コードクリップ付)	軸径	φ10mm×P1.5
砥石サイズ	φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm	フレキシブルシャフト	サイズ:1050(L)×φ8.0mm (グリップ部:φ20mm) コレクトチャック(軸径φ2.35・3.0mm)
重量	2.9kg(コード含)	付属品	・軸付砥石 ・ダイヤモンドビット ・筒型ワイヤーブラシ ・粉塵防止カバー ・支持台 ・レンチ ・スパナ ・予備カーボンブラシ(1組)

フレキシブルシャフトを使用し、各種先端工具を装着すると様々な精密作業が可能

作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き

研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなどに最適です。

小物部品などの研削・研磨に

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.