

品番 : EA818E-171A

品名 : #80/ 4.8mm/3.2mm軸 フラップホイール



販売価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
カタログ価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 23:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0860ページ		



#### 仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	504
用途	平面や湾曲面の研削や磨き	軸径	3.2mm
軸長	45.2mm	直径	30mm
高さ	4.8mm	全長	50mm
粒度	#80	最大回転数	35,000rpm
材質	強化布(アルミナ砥粒)		

大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.