

品番 : EA818E-171A

品名 : #80/ 4.8mm/3.2mm軸 フラップホイール



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,940円(税抜) / 2,134円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,940円(税抜) / 2,134円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/07 00:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0860ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------|-------|-----------|
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 504 |
| 用途 | 平面や湾曲面の研削や磨き | 軸径 | 3.2mm |
| 軸長 | 45.2mm | 直径 | 30mm |
| 高さ | 4.8mm | 全長 | 50mm |
| 粒度 | #80 | 最大回転数 | 35,000rpm |
| 材質 | 強化布(アルミナ砥粒) | | |

大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.