

品番 : EA818E-174A

品名 : #120/ 9.5mm/3.2mm軸 フラップホイール



販売価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
カタログ価格	1,940円(税抜) / 2,134円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/05 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0860ページ		



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	503
用途	平面や湾曲面の研削や磨き	軸径	3.2mm
軸長	35mm	直径	30mm
高さ	9.5mm	全長	44.5mm
粒度	#120	最大回転数	35,000rpm
材質	強化布(アルミナ砥粒)		

細目仕上げ加工用

表面の粗研磨と材料除去を終えた後の仕上げ磨きとして使用すると効果的です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.