

品番 : EA818E-333

品名 : #120 研磨リング(EA818-306用/6個入)



販売価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
カタログ価格	530円(税抜) / 583円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 11:06現在)		
商品入数	6	販売単位	pk
カタログページ	0860ページ		



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	432
用途	木材や金属の研磨	直径	12.7mm
高さ	15mm	粒度	#120
最大回転数	35,000rpm	材質	酸化アルミ
入数	6個		

木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨・仕上げ磨き、スチールなどの金属の錆の除去、ゴム表面の成形に使用できます。

研磨リング付きアーバー(EA818E-306)用研磨リング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.