

品番 : EA818E-410

品名 : 6.4x10.9mm/3.2mm軸 [TiNコート]ロータリーカッター



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 2,200円(税抜) / 2,420円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 2,200円(税抜) / 2,420円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/16 05:12現在) |      |    |
| 商品入数    | 2                            | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 0860ページ                      |      |    |



#### 仕様

|      |                  |       |           |
|------|------------------|-------|-----------|
| メーカー | DREMEL(ドレメル)     | 型番    | 117MAX    |
| 用途   | 面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け | 軸径    | 3.2mm     |
| 刃径   | 6.4mm            | 刃長    | 10.9mm    |
| 全長   | 38mm             | 最大回転数 | 35,000rpm |
| 材質   | ハイス(TiNコーティング)   | 形状    | ボールノーズ    |
| 入数   | 2本               |       |           |

木材、プラスチックや、アルミニウム、銅、真鍮などの軟質金属を用いた、彫り込み、削り出し作業に最適

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.