

品番：EA818E-429

品名：2.0x 3.0mm/3.2mm軸 ロ-タリ-カッター



販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/17 01:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0860ページ		



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	193
用途	面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け	軸径	3.2mm
刃径	2.0mm	刃長	3.0mm
全長	39mm	最大回転数	30,000rpm
材質	HSS	入数	1本

木材やプラスチック、軟質金属に最適です。

成形、彫刻・彫字、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付け、テーパ穴の加工、フリーハンドでのルーター加工などに適しています。

比較的柔らかい材料(木材、プラスチックなど)や軟質金属(アルミニウム、非鉄金属、真鍮など)で最高の効果を発揮します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.