

品番 : EA818E-76A

品名 : 4.8x1.01mm/3.2mm軸 軸付砥石(2本入)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 790円(税抜) / 869円(税込)          |      |    |
| カタログ価格  | 790円(税抜) / 869円(税込)          |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/25 13:50現在) |      |    |
| 商品入数    | 2                            | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 0860ページ                      |      |    |



#### 仕様

|      |               |       |           |
|------|---------------|-------|-----------|
| メーカー | DREMEL(ドレメル)  | 型番    | 84922N1   |
| 用途   | 石・ガラス・非鉄金属の研削 | 軸径    | 3.2mm     |
| 直径   | 4.8mm         | 幅     | 1.01mm    |
| 全長   | 40mm          | 最大回転数 | 25,000rpm |
| 材質   | シリコンカーバイド     | 形状    | テーパー形状    |
| 入数   | 2本            |       |           |

余分な釉薬の除去、タイルの端のやすりがけ、ガラス彫刻などに最適

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.