

品番 : EA818E-84A

品名 : 0.8x 0.71mm/3.2mm軸 インクレービングカッター



販売価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 19:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0882ページ		



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	108N1
用途	繊細な文字彫りや彫刻・ルーター加工	軸径	3.2mm
刃径	0.8mm	刃長	0.71mm
全長	45mm	最大回転数	35,000rpm
材質	ハイス	形状	円筒形

木材やガラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字彫りや彫刻、ルーター加工に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.