

品番 : EA818EE-50A

品名 : AC100V/10000-28000rpm/50Hz グラインダーセット



販売価格	12,900円(税抜)／14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜)／14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/13 10:40現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0859ページ		



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	3000-N/10-50
用途	削り出し、彫刻、切削、切断、研磨、研削、研ぎ、磨き、汚れ落とし	電源	AC100V
周波数	50Hz	回転数	10,000～28,000rpm
標準付属コレット径	φ3.2mm	使用可能コレット径	φ0.8、φ1.6、φ2.4、φ3.0、φ3.2mm
サイズ	188×56×50mm	重量	455g
付属品	レンチ、カッター砥石・バフ等の先端工具8種10個		

変速ダイヤル付き

ソフトラバーグリップで手にジャストフィット

アクセサリーを素早く簡単に交換できるシャフトロックボタン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.