

品番：EA818EG

品名：電気ペンシル



販売価格	6,790円(税抜) / 7,469円(税込)		
カタログ価格	6,790円(税抜) / 7,469円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 20:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0862ページ2337ページ		



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	290(-01)
用途	アルミ、鉄、ガラス、木材、プラスチック、ステンレス、セラミック等への彫刻作業に	電源	AC100V(0.2A)
ストローク数	6,000~7,200spm	サイズ	155×39×47mm
コード長	1550mm	重量	300g
付属品	3.2mm軸ビット(カーバイドポイント)×1本、文字・数字テンプレート		
9段階の削り深さ調節機能付き			
工具や機械へのネーム、ナンバー入れに			
先端部の微振動により、金属・ガラス・木材、プラスチックなどの様々な材料に絵や文字を彫ることが可能			
長時間の作業による疲れを軽減するソフトラバーグリップ			

代替品

	品番	EA818PR-40
	コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.